

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	940165 1500
GTIN	4062406069742
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

ComfortClose	non
--------------	-----

Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Hauteur	1500 mm
Largeur	1500 mm
Profondeur en G	20
Hauteur utile	1363 mm
Positionnement de la poignée	haut
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Profondeur	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	135 kg
Nombre de tablettes	6
Largeur en G	60
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 60	958146 60
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 60X20	951985 60X20
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
Plateau en bambou Dimensions en G 60X20	951980 60X20
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940514 1500
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30