


Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 750mm**Données de commande**

N° commande	940165 750
GTIN	4062406069599
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60x20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

ComfortClose	non
Profondeur en G	20
Poids	74 kg
Profondeur	500 mm

Largeur en G	60
Largeur	1500 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Nombre de tablettes	2
Hauteur	750 mm
Hauteur utile	613 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 60	958146 60
Plateau en bambou Dimensions en G 60X20	951980 60X20
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
	940550 30

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940651 100

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940651 75

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 60X20

951985 60X20

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940590 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940651 150

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940651 300

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 750/800 mm

940514 750/800

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940552 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940651 200

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940651 125