


Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	940165 800
GTIN	4062406069605
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60x20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	663 mm
ComfortClose	non
Largeur en G	60
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine

Profondeur	500 mm
Positionnement de la poignée	haut
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Hauteur	800 mm
Largeur	1500 mm
Poids	77 kg
Profondeur en G	20
Nombre de tablettes	2
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Plateau en bambou Dimensions en G 60X20	951980 60X20
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 60X20	951985 60X20
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
	940514 750/800

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 750/800 mm

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940651 75

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940651 100

Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm
Largeur de bâti en G 60

958146 60

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
30

940550 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940651 125

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940590 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940651 300

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940651 200

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940651 150