

Garant GRIDLINE

Armoire supérieure avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 750mm**Données de commande**

N° commande	940177 750
GTIN	4062406069872
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60x20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur en G	60
Hauteur utile	613 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Profondeur	500 mm

Hauteur	750 mm
ComfortClose	non
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Largeur	1500 mm
Positionnement de la poignée	bas
Nombre de tablettes	2
Poids	74 kg
Profondeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940514 750/800
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300