

Garant GRIDLINE

**Armoire supérieure avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 750mm****Données de commande**

N° commande	940175 750
GTIN	4062406069841
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 60x20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

**Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Hauteur utile	613 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg

Largeur en G	60
Profondeur en G	20
Positionnement de la poignée	bas
Hauteur	750 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Nombre de tablettes	2
Largeur	1500 mm
Poids	74 kg
Profondeur	500 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
	940651 200

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940651 150

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940651 125

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940651 75

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes  
coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 750/800  
mm

940514 750/800

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 30

940552 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940651 100

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940651 300