

Garant GRIDLINE

Armoire supérieure avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 940175 1000 |
| GTIN | 4062406069858 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|------------------------------|---------|
| Profondeur en G | 20 |
| Hauteur | 1000 mm |
| Positionnement de la poignée | bas |

| | |
|--|--|
| Profondeur | 500 mm |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg |
| Façades des armoires | Porte coulissante en tôle pleine |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Poids | 93 kg |
| Largeur | 1500 mm |
| Largeur en G | 60 |
| Hauteur utile | 863 mm |
| ComfortClose | non |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type d'armoire | Armoire supérieure |
| Type de produit | Armoire à tablettes |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Cache-serrure pour GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 940651 150 |
| Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30 | 940550 30 |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm | 940651 300 |
| | 940651 200 |

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940560 30

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20
pièces Type F

940559 F

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940651 75

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940590 30

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940552 30

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec portes
coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire
1000/1250 mm

940514 1000/1250

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940651 125

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940651 100