

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940167 1000
GTIN	4062406069797
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	1000 mm
Poids	93 kg
Largeur	1500 mm

Profondeur	500 mm
Positionnement de la poignée	haut
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	60
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
ComfortClose	non
Nombre de tablettes	4
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Hauteur utile	863 mm
Profondeur en G	20
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
	958146 60

Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 60

Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940651 75

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940560 30

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940550 30

Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940651 300

Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940651 150

Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940651 200

Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940590 30

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940651 125