



Servante d'atelier Assistent 179N avec plan de travail en acier inoxydable, Type: 179N-8



Données de commande

N° commande	918276 179N-8
GTIN	4000896215584
Classe d'article	93H

Description

Exécution:

Servante d'atelier robuste à double paroi. Corps avec protège-arêtes continus, verrouillage central avec serrure à cylindre et sécurité antibasculement. Tiroirs à fermeture automatique. Surface de travail entièrement étanche, intérieur de la servante protégé contre l'écoulement de liquides.

2 roulettes directrices avec blocage et 2 roulette fixes.

Plan de travail et poignée en acier inoxydable.

Placement:

Nombre×hauteur frontale de tiroir mm: 7×81 / 1×166

Coloris:

Bleu.

Description technique

Largeur	785 mm
Poids	90 kg

Série	Assistent
Hauteur	1020 mm
Type	179N-8
Profondeur	518 mm
Largeur utile des tiroirs	522 mm
Profondeur utile des tiroirs	398 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	25 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Type de produit	Servante d'atelier