

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec tiroir, Portes coulissantes en tôle pleine, 26×14G,
Hauteur: 1250mm****Données de commande**

N° commande	940185 1250
GTIN	4062406066970
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60×20G, avec tiroirs 26×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur utile des tiroirs en G	14
Surface utile de tiroir en G	26×14
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Positionnement de la poignée	haut
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs	350 mm
Nombre de tiroirs	2
Largeur	1500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Largeur utile des tiroirs en G	26
Profondeur en G	20
Hauteur	1250 mm
ComfortClose	non
Largeur en G	60
Nombre de tablettes	4
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Hauteur utile	1113 mm
Poids	121 kg
Profondeur	500 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×14G
Type d'armoire	Armoire de base

Type de produit	Armoire à tablettes
-----------------	---------------------

Accessoires

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 60X20	951985 60X20
---	--------------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
--	------------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
--	------------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
--	------------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200
--	------------

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
---	-----------

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940514 1000/1250
---	------------------

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
---------------------------------------	-------------

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
---	-----------

Plateau en bambou Dimensions en G 60X20	951980 60X20
---	--------------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
---	-----------

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
---	-----------

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
---	-----------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
--	------------

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
--	-----------

	958146 60
--	-----------

Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150
mm Largeur de bâti en G 60
