

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec tiroir, Portes coulissantes en tôle pleine, 26×14G,  
Hauteur: 1500mm****Données de commande**

N° commande	940185 1500
GTIN	4062406066987
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 60×20G, avec tiroirs 26×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Largeur utile des tiroirs en G	26
Largeur	1500 mm
Nombre de tiroirs	2
Positionnement de la poignée	haut
Nombre de tablettes	6
Largeur en G	60
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
ComfortClose	non
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Hauteur utile	1363 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	14
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	500 mm
Surface utile de tiroir en G	26×14
Poids	147 kg
Profondeur en G	20
Hauteur	1500 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs	350 mm
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×14G
Type d'armoire	Armoire de base

Type de produit	Armoire à tablettes
-----------------	---------------------

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
--	------------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
--	------------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
--	------------

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940514 1500
---	-------------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
--	------------

Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 60	958146 60
--	-----------

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 60X20	951985 60X20
---	--------------

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
---	-----------

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
---	-----------

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
---	-----------

Plateau en bambou Dimensions en G 60X20	951980 60X20
---	--------------

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
--	-----------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
---	-----------

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
---------------------------------------	-------------

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
---	-----------

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200
--	------------

