

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec tiroir, Portes coulissantes en tôle pleine, 26×14G,  
Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	940185 2000
GTIN	4062406066994
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 60×20G, avec tiroirs 26×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

## Description technique

Nombre de tiroirs	3
Profondeur utile des tiroirs	350 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	20
Hauteur utile	1863 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
ComfortClose	non
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Positionnement de la poignée	centre
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Surface utile de tiroir en G	26×14
Largeur en G	60
Profondeur	500 mm
Largeur	1500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Poids	178 kg
Hauteur	2000 mm
Nombre de tablettes	8
Profondeur utile des tiroirs en G	14
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×14G

Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940514 2000
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 60	958146 60
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150