

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec tiroir, Portes coulissantes avec regard, 26×14G,  
Hauteur: 1500mm****Données de commande**

N° commande	940187 1500
GTIN	4062406069957
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 60×20G, avec tiroirs 26×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

## Description technique

Profondeur	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Profondeur utile des tiroirs	350 mm
Positionnement de la poignée	haut
Nombre de tablettes	6
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Hauteur	1500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	14
Nombre de tiroirs	2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	20
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Hauteur utile	1363 mm
Poids	147 kg
Surface utile de tiroir en G	26×14
Largeur en G	60
ComfortClose	non
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Largeur	1500 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×14G

Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940514 1500
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 60	958146 60
Plateau en bambou Dimensions en G 60X20	951980 60X20
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 60X20	951985 60X20
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
	940550 30

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G  
30

---