

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 1250mm****Données de commande**

N° commande	940205 1250
GTIN	4062406070052
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

**Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

ComfortClose	non
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Profondeur en G	20

Positionnement de la poignée	haut
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	80
Profondeur	500 mm
Hauteur utile	1113 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Nombre de tablettes	4
Poids	128 kg
Hauteur	1250 mm
Largeur	2000 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940652 100
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940652 300
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 80X20	951985 80X20
	940552 40

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940652 75

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

940515 1000/1250

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940652 200

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940560 40

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940550 40

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940652 125

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F

940559 F

Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm  
Largeur de bâti en G 80

958146 80

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940652 150

Plateau en bambou Dimensions en G 80X20

951980 80X20