


Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 900mm**Données de commande**

N° commande	940205 900
GTIN	4062406070038
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur en G	20
Profondeur	500 mm
Hauteur utile	763 mm
Largeur en G	80
Largeur	2000 mm

Nombre de tablettes	2
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Poids	100 kg
Hauteur	900 mm
Positionnement de la poignée	haut
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940652 150
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940652 75
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 80X20	951985 80X20
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 900 mm	940515 900
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940652 300
Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 80	958146 80
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940652 200
Plateau en bambou Dimensions en G 80X20	951980 80X20
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940652 125
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940652 100
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40