

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 750mm****Données de commande**

N° commande	940205 750
GTIN	4062406070014
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

**Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur en G	20
Hauteur	750 mm
Nombre de tablettes	2
Positionnement de la poignée	haut

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Largeur	2000 mm
Poids	92 kg
Hauteur utile	613 mm
Profondeur	500 mm
Largeur en G	80
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
ComfortClose	non
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940652 100
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940652 75
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940652 300
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 80	958146 80
	940550 40

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940652 150

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 80X20

951985 80X20

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940560 40

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 750/800 mm

940515 750/800

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940590 40

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940652 125

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940552 40

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F

940559 F

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940652 200

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Plateau en bambou Dimensions en G 80X20

951980 80X20