

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 750mm****Données de commande**

N° commande	940207 750
GTIN	4062406070083
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

**Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur en G	20
Hauteur	750 mm
Largeur en G	80
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg

Profondeur	500 mm
Largeur	2000 mm
Nombre de tablettes	2
Poids	92 kg
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur utile	613 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940652 200
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940652 150
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940515 750/800
Plateau en bambou Dimensions en G 80X20	951980 80X20
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940652 125
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940652 100
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 80X20	951985 80X20
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 80	958146 80
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940652 300
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940652 75