

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 1250mm**Données de commande**

N° commande	940207 1250
GTIN	4062406070120
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	2000 mm
ComfortClose	non
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur	1250 mm
Nombre de tablettes	4
Profondeur	500 mm
Hauteur utile	1113 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	20
Poids	128 kg
Largeur en G	80
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940652 125
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940515 1000/1250
	940652 150

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 940552 40

Cache-serrure pour GridLine Type GP21 914227 GP21

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 940560 40

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm 940652 75

Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm
Largeur de bâti en G 80 958146 80

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm 940652 100

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm 940652 200

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm 940652 300

Plateau en bambou Dimensions en G 80X20 951980 80X20

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20
pièces Type F 940559 F

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 80X20 951985 80X20

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 940590 40