

Garant GRIDLINE

Armoire supérieure avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940215 1000
GTIN	4062406070175
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur	500 mm
Profondeur en G	20
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tablettes	4
Hauteur utile	863 mm
Hauteur	1000 mm
Poids	114 kg
Largeur	2000 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Largeur en G	80
ComfortClose	non
Positionnement de la poignée	bas
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940652 75

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940652 100
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940652 200
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940652 300
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940652 150
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940652 125