

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec tiroir, Portes coulissantes en tôle pleine, 36×14G,
Hauteur: 1250mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 940225 1250 |
| GTIN | 4062406070250 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G, avec tiroirs 36×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|---------|---------|
| Hauteur | 1250 mm |
|---------|---------|

| | |
|--|--|
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg |
| Largeur utile des tiroirs | 900 mm |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Positionnement de la poignée | haut |
| Hauteur utile | 1113 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| ComfortClose | non |
| Poids | 144 kg |
| Profondeur utile des tiroirs | 350 mm |
| Largeur | 2000 mm |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Profondeur | 500 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 36×14 |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Largeur en G | 80 |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 14 |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Largeur utile des tiroirs en G | 36 |
| Profondeur en G | 20 |
| Épaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×14G |
| Type de produit | Armoire à tablettes |

Accessoires

| | |
|---|------------------|
| Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm | 940515 1000/1250 |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 940652 75 |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm | 940652 200 |
| Cache-serrure pour GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Plateau en bambou Dimensions en G 80X20 | 951980 80X20 |
| Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F | 940559 F |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 940652 125 |
| Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940560 40 |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 940652 150 |
| Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940590 40 |
| Plateau en bois stratifié Dimensions en G 80X20 | 951985 80X20 |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 940652 100 |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm | 940652 300 |
| Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940550 40 |
| Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg | 950180 75 |
| Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940552 40 |