

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec tiroir, Portes coulissantes en tôle pleine, 36×14G,  
Hauteur: 1500mm****Données de commande**

N° commande	940225 1500
GTIN	4062406070267
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G, avec tiroirs 36×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Poids	174 kg
Profondeur utile des tiroirs	350 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Profondeur	500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	14
Largeur utile des tiroirs en G	36
Nombre de tiroirs	2
Profondeur en G	20
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Surface utile de tiroir en G	36×14
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Nombre de tablettes	6
Positionnement de la poignée	haut
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur	1500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	80
ComfortClose	non
Hauteur utile	1363 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×14G
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940515 1500
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940652 150
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940652 100
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 80X20	951985 80X20
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940652 200
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940652 75
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940652 125
Plateau en bambou Dimensions en G 80X20	951980 80X20
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940652 300