



Systeme de serrage rapide Kit de base Schienenfix, Type: 250



Données de commande

N° commande	494451 250
GTIN	2050001773258
Classe d'article	49K

Description

Exécution:

Kits modulaires, flexibles et polyvalents constitués de composants en aluminium de haute qualité avec surface "hardcoat" durable. Tous les kits proposés sont extensibles de manière spécifique.

Adapté(s) pour:

Tous les microscopes de mesure GARANT et tous les instruments de mesure avec rainures en T 6/11 mm. Autres modèles et écrous en T sur demande. Pour largeurs de table ≥ 200 mm.

Livraison:

Rails dentés avec denture fine, brides de serrage, écrous en T, tendeur à ressort droite/gauche, vis.

Description technique

Longueur rail de base (denture d'un seul côté)	250 mm
Longueur tendeur à ressort	60 mm
Longueur rail transversal (denture des 2 côtés)	100 mm
Type de produit	Kit de serrage

Accessoires

Kit de montage Type R	494460 R
Kit de montage Type S	494470 S
Kit de montage Type P	494460 P
Kit de fixation pour 494470 / 494471	494475