

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec tiroir, Portes coulissantes avec regard, 36×14G,  
Hauteur: 800mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 940227 800    |
| GTIN             | 4062406070298 |
| Classe d'article | 9GI           |

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G, avec tiroirs 36×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Hauteur                        | 800 mm |
| Largeur utile des tiroirs en G | 36     |
| Positionnement de la poignée   | haut   |

|  |  |
|--|--|
| Largeur  | 2000 mm  |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg   |
| Profondeur   | 500 mm   |
| Surface utile de tiroir en G   | 36×14  |
| Largeur utile des tiroirs  | 900 mm   |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)  | 100 %  |
| Profondeur utile des tiroirs   | 350 mm   |
| ComfortClose   | non  |
| Nombre de tiroirs  | 2  |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles   | 75 kg  |
| Profondeur utile des tiroirs en G  | 14   |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment  | oui  |
| Largeur en G   | 80   |
| Hauteur utile  | 663 mm   |
| Poids  | 111 kg   |
| Profondeur en G  | 20   |
| Nombre de tablettes  | 2  |
| Epaisseur du matériau  | 0,9 mm   |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur  | 1000 kg  |
| Réglage en hauteur au pas  | 25 mm  |
| Serrure à cylindre   | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G  | 36×14G   |
| Type de produit  | Armoire à tablettes  |

## Accessoires

|  |                |
|--|----------------|
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G<br>Hauteur frontale des tiroirs 150 mm                                | 940652 150     |
| Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes<br>coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 750/800<br>mm | 940515 750/800 |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G<br>Hauteur frontale des tiroirs 300 mm                                | 940652 300     |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G<br>Hauteur frontale des tiroirs 200 mm                                | 940652 200     |
| Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment<br>en G 40  | 940560 40      |
| Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20<br>pièces Type F   | 940559 F       |
| Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort<br>Close Charge admissible du tiroir 75 kg                              | 950180 75      |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G<br>Hauteur frontale des tiroirs 100 mm                                | 940652 100     |
| Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment<br>en G 40  | 940590 40      |
| Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment<br>en G 40  | 940552 40      |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G<br>Hauteur frontale des tiroirs 125 mm                                | 940652 125     |
| Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G<br>40  | 940550 40      |
| Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 40G<br>Hauteur frontale des tiroirs 75 mm                                 | 940652 75      |
| Cache-serrure pour GridLine Type GP21  | 914227 GP21    |