

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 900mm**Données de commande**

N° commande	940801 900
GTIN	4062406070410
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 20×20G. Tiroirs correspondants: 16×16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	745 mm
Hauteur	900 mm
Poids	30 kg
ComfortClose	non

Profondeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	500 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Positionnement de la poignée	haut
Largeur en G	20
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Largeur	500 mm
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940640 100
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940640 150
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940640 200
	940560 20

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940640 300

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20

940552 20

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20

940550 20

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940640 75

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940640 125