

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 800mm****Données de commande**

N° commande	940801 800
GTIN	4062406070403
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 20×20G. Tiroirs correspondants: 16×16G (à commander séparément)  
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

ComfortClose	non
Hauteur	800 mm
Largeur	500 mm
Largeur en G	20

Profondeur	500 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Profondeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur utile	645 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Poids	27 kg
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940640 100
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940640 150
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940550 20
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940640 300
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
	940640 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940640 75

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 20

940552 20

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes  
battantes pour hauteur d'armoire 750/800 mm

940501 750/800

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940640 200

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 20

940560 20