

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	940821 800
GTIN	4062406070526
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 30x20G. Tiroirs correspondants: 26x16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	36 kg
Largeur en G	30

Hauteur utile	645 mm
Largeur	750 mm
ComfortClose	non
Hauteur	800 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Positionnement de la poignée	haut
Profondeur	500 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Profondeur en G	20
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940641 100
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940641 150
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940510 750/800
	940550 30

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940641 200

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940560 30

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940590 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940641 75

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 750/800 mm

940501 750/800

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940641 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940641 300