

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1250mm****Données de commande**

N° commande	940821 1250
GTIN	4062406070557
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 30×20G. Tiroirs correspondants: 26×16G (à commander séparément)  
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur	500 mm
ComfortClose	non
Hauteur utile	1095 mm
Poids	49 kg

Positionnement de la poignée	haut
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Largeur	750 mm
Profondeur en G	20
Hauteur	1250 mm
Largeur en G	30
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940641 300
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940641 75
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940641 200
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940641 100
	940641 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes  
battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250  
mm

940510 1000/1250

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 30

940552 30

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G  
30

940550 30

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 30

940590 30

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes  
battantes pour hauteur d'armoire 1250 mm

940501 1250

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 30

940560 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940641 150