

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	940821 1000
GTIN	4062406070540
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 30×20G. Tiroirs correspondants: 26×16G (à commander séparément)  
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Largeur en G	30
Positionnement de la poignée	haut
Largeur	750 mm
Profondeur en G	20

Type d'armoire	Armoire de base
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	845 mm
Hauteur	1000 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Poids	42 kg
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940641 100
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940641 75
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
	940641 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes  
battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250  
mm

940510 1000/1250

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940641 200

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 30

940560 30

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G  
30

940550 30

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 30

940590 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940641 300

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940641 150