

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	940821 1500
GTIN	4062406070564
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 30×20G. Tiroirs correspondants: 26×16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	750 mm
Largeur en G	30
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	56 kg
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur	1500 mm
Hauteur utile	1345 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Profondeur en G	20
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940641 75
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940641 150
	940552 30

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1500 mm

940510 1500

Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940590 30

Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940641 125

Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940641 100

Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940641 300

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 1500 mm

940501 1500

Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940641 200