

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 940821 2000 |
| GTIN | 4062406070571 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 30×20G. Tiroirs correspondants: 26×16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|----------------|-----------------|
| Largeur | 750 mm |
| Type d'armoire | Armoire de base |
| Largeur en G | 30 |
| ComfortClose | non |

| | |
|---|--|
| Profondeur en G | 20 |
| Positionnement de la poignée | centre |
| Poids | 71 kg |
| Profondeur | 500 mm |
| Hauteur utile | 1845 mm |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Hauteur | 2000 mm |
| Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine |
| Exécution | pour garnissage libre |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Réglage en hauteur au pas | 25 |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Armoire à tablettes |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30 | 940560 30 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 940641 125 |
| Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30 | 940590 30 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 940641 75 |
| | 940550 30 |

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940641 300

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940641 100

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940552 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940641 200

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940641 150

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm

940501 2000

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 2000 mm

940510 2000