

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	940823 2000
GTIN	4062406070649
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 30×20G. Tiroirs correspondants: 26×16G (à commander séparément)  
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Profondeur	500 mm
Largeur	750 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	2000 mm
Poids	71 kg
Profondeur en G	20
ComfortClose	non
Hauteur utile	1845 mm
Positionnement de la poignée	centre
Largeur en G	30
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940510 2000
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940641 300
	940641 150

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes  
battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm

940501 2000

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 30

940590 30

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 30

940560 30

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940641 100

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940641 200

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940641 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940641 75