

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1250mm**Données de commande**

N° commande	940823 1250
GTIN	4062406070625
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 30×20G. Tiroirs correspondants: 26×16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur en G	20
Largeur en G	30
Hauteur utile	1095 mm
Profondeur	500 mm

Positionnement de la poignée	haut
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base
Hauteur	1250 mm
Façades des armoires	Porte battante avec regard
ComfortClose	non
Largeur	750 mm
Poids	49 kg
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 1250 mm	940501 1250
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940641 200
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
	940552 30

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940641 75

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940641 100

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940641 150

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940590 30

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940550 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940641 300

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940641 125