

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	940823 1000
GTIN	4062406070618
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 30×20G. Tiroirs correspondants: 26×16G (à commander séparément)  
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Type d'armoire	Armoire de base
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	845 mm

Largeur	750 mm
Largeur en G	30
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Poids	42 kg
Profondeur	500 mm
Hauteur	1000 mm
Positionnement de la poignée	haut
Profondeur en G	20
ComfortClose	non
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940641 100
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940641 300
	940590 30

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940641 125
---	------------

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
---	-----------------

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
--	-----------

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940641 75
--	-----------

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940641 150
---	------------

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940641 200
---	------------

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
--	-----------