

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	940841 900
GTIN	4062406070670
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 40x20G. Tiroirs correspondants: 36x16G (à commander séparément)  
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur	500 mm
ComfortClose	non
Hauteur utile	745 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	20
Type d'armoire	Armoire de base
Largeur en G	40
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Hauteur	900 mm
Poids	46 kg
Positionnement de la poignée	haut
Largeur	1000 mm
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940642 300
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 900 mm	940511 900
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940642 150
	940552 40

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940560 40

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940550 40

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940642 75

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940590 40

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940642 200

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940642 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940642 100

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11