

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 900mm**Données de commande**

N° commande	940823 900
GTIN	4062406070601
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 30x20G. Tiroirs correspondants: 26x16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	900 mm
Profondeur en G	20
Poids	39 kg
Largeur	750 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Largeur en G	30
Profondeur	500 mm
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Type d'armoire	Armoire de base
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur utile	745 mm
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940641 200
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940641 125
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940641 75
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 900 mm	940510 900
	940641 300

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940590 30

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes
battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm

940501 900/1000

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940560 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940641 150

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
30

940550 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940641 100

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940552 30