

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	940823 1500
GTIN	4062406070632
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 30×20G. Tiroirs correspondants: 26×16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur	1500 mm
Type d'armoire	Armoire de base
ComfortClose	non

Profondeur en G	20
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur utile	1345 mm
Largeur en G	30
Largeur	750 mm
Profondeur	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	56 kg
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940641 100
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940510 1500
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940641 150
	940641 200

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940641 125

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes
battantes pour hauteur d'armoire 1500 mm

940501 1500

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
30

940550 30

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940590 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940641 75

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940641 300

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 30

940560 30