

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	940843 900
GTIN	4062406070748
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 40x20G. Tiroirs correspondants: 36x16G (à commander séparément)  
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Poids	46 kg
Hauteur	900 mm
Largeur en G	40
Profondeur	500 mm

Type d'armoire	Armoire de base
Largeur	1000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur utile	745 mm
ComfortClose	non
Profondeur en G	20
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940642 100
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
	940642 300

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940642 150

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G  
40

940550 40

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940642 200

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes  
battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 900 mm

940511 900

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940642 75

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 40

940560 40

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940642 125