

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940843 2000
GTIN	4062406070786
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 40×20G. Tiroirs correspondants: 36×16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	2000 mm

Hauteur utile	1845 mm
Poids	81 kg
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm
Largeur en G	40
Positionnement de la poignée	centre
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Largeur	1000 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940642 200
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940642 150
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940642 300
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940511 2000
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940642 100

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940642 75
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940642 125
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000