

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	940841 1500
GTIN	4062406070700
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 40x20G. Tiroirs correspondants: 36x16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur en G	20
ComfortClose	non
Hauteur utile	1345 mm
Hauteur	1500 mm

Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Profondeur	500 mm
Largeur en G	40
Type d'armoire	Armoire de base
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	1000 mm
Positionnement de la poignée	haut
Poids	65 kg
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940642 75
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940642 300
	940642 100

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940560 40

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes
battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 1500 mm

940511 1500

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940642 200

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940552 40

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940642 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940642 150

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes
battantes pour hauteur d'armoire 1500 mm

940501 1500