

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 750mm**Données de commande**

N° commande	940843 750
GTIN	4062406070724
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 40×20G. Tiroirs correspondants: 36×16G (à commander séparément)
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	750 mm
ComfortClose	non
Largeur	1000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui

Type d'armoire	Armoire de base
Largeur en G	40
Positionnement de la poignée	haut
Profondeur en G	20
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur utile	595 mm
Profondeur	500 mm
Poids	41 kg
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940642 200
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940642 75
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940642 150
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940642 100
	940642 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes
battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 750/800
mm

940511 750/800

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
40

940550 40

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940590 40

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes
battantes pour hauteur d'armoire 750/800 mm

940501 750/800

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940642 300

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940552 40

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11