



Armoires à bacs sans portes, Hauteur: 2000mm



Données de commande

N° commande	949506 2000
GTIN	4062406082017
Classe d'article	92S

Description

Exécution:

Caissons et portes en tôle d'acier, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec **serrure à cylindre**. Informations détaillées sur les fermetures, voir 950050 – 950060.

Sans portes, comme armoire à rayonnages ouverte.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	ouvert
Nombre de tablettes	4
Hauteur utile	1840 mm
Hauteur	2000 mm

Profondeur	400 mm
Largeur	1000 mm
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	60 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires à dossiers

Accessoires

Tablette supplémentaire Type 1000	949514 1000
-----------------------------------	-------------