

**Armoire à portes battantes à portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	949503 2000
GTIN	4062406080587
Classe d'article	92S

**Description****Exécution:**

Caissons et portes en tôle d'acier, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec **serrure à cylindre**. Informations détaillées sur les fermetures, voir 950050 – 950060. Avec portes battantes avec regard (verres en polycarbonate).

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur	2000 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur utile	1840 mm

Nombre de tablettes	4
Positionnement de la poignée	centre
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	60 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires à dossiers

## Accessoires

Tablette supplémentaire Type 1000	949514 1000
-----------------------------------	-------------