

**Armoire à portes battantes avec tablettes, Hauteur mm / Modèle: 1950/A****Données de commande**

N° commande	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Classe d'article	92S

Description**Exécution:**

Caissons et portes en tôle d'acier, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec **serrure à cylindre**. Complète avec **4 tablettes** en tôle galvanisée.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	74 kg
Largeur	950 mm
Nombre de tablettes	4
Hauteur utile	1820 mm

Positionnement de la poignée	centre
Profondeur	430 mm
Hauteur	1950 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	80 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires à dossiers

Accessoires

Tablette supplémentaire Type 950	949534 950
----------------------------------	------------