

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 750mm**Données de commande**

N° commande	940861 750
GTIN	4062406070861
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 50×20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	595 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Hauteur	750 mm
Profondeur en G	20
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	50
Positionnement de la poignée	haut
Poids	65 kg
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Largeur	1250 mm
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940501 750/800
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
	940512 750/800

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes
battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 750/800
mm
