

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940863 2000
GTIN	4062406070991
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 50x20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur	500 mm
Hauteur utile	1845 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Poids	131 kg

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Profondeur en G	20
Largeur	1250 mm
Hauteur	2000 mm
ComfortClose	non
Positionnement de la poignée	centre
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	50
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940512 2000
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
	940552 50

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 50

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 50

940590 50