

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	940861 1000
GTIN	4062406070892
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 50×20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Largeur	1250 mm
Positionnement de la poignée	haut
Type d'armoire	Armoire de base
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Profondeur	500 mm

Poids	78 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	50
Hauteur utile	845 mm
ComfortClose	non
Hauteur	1000 mm
Profondeur en G	20
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes  
battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250  
mm

---

940512 1000/1250