

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	940865 800
GTIN	4062406071011
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 50×20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur en G	20
Type d'armoire	Armoire de base
Poids	68 kg
Profondeur	500 mm
Largeur en G	50

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	800 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Largeur	1250 mm
Positionnement de la poignée	haut
ComfortClose	non
Hauteur utile	645 mm
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940513 750/800
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50