

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1250mm**Données de commande**

N° commande	940863 1250
GTIN	4062406070977
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 50x20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	1250 mm
Profondeur	500 mm

Hauteur utile	1095 mm
Positionnement de la poignée	haut
Type d'armoire	Armoire de base
Poids	91 kg
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur	1250 mm
ComfortClose	non
Profondeur en G	20
Largeur en G	50
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
	940501 1250

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 1250 mm

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940550 50

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11