

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	940865 1500
GTIN	4062406071059
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 50x20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur en G	50
Largeur	1250 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Profondeur en G	20

Hauteur utile	1345 mm
Profondeur	500 mm
ComfortClose	non
Poids	104 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base
Hauteur	1500 mm
Positionnement de la poignée	haut
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940513 1500
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50

