

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	940863 1000
GTIN	4062406070960
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 50×20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Hauteur	1000 mm
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur utile	845 mm
Positionnement de la poignée	haut
Largeur en G	50

Largeur	1250 mm
Profondeur en G	20
Poids	78 kg
ComfortClose	non
Type d'armoire	Armoire de base
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	500 mm
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
	940552 50

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 50

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G  
50

940550 50