

Garant **GRIDLINE****Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	940861 2000
GTIN	4062406070922
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 50x20G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base

ComfortClose	non
Hauteur utile	1845 mm
Hauteur	2000 mm
Poids	131 kg
Positionnement de la poignée	centre
Largeur	1250 mm
Largeur en G	50
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Profondeur	500 mm
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940512 2000
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 50

940590 50

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 50

940560 50